

Replacement	Operating Pressure Range	Rated Capacity	Operating Temperature Range	Rated Flow
K-22322 Filter Cartridge	20 PSI – 120 PSI (138 kPa – 827 kPa)	7,925 Gallons (30,000 L)	37°F – 158°F (3°C – 70°C)	> 3 gpm (12 lpm)

Testing performed under NSF 177. While testing was performed under standard laboratory conditions, actual performance may vary. This system has been tested according to NSF 177 for the reduction of free available chlorine. The concentration of free available chlorine in water entering the system was reduced to a concentration less than or equal to the permissible limit for water leaving the system, as specified in NSF177. This system has not been evaluated for free available chlorine reduction performance in the presence of chloramines. Free available chlorine reduction performance may be impacted by the presence of chloramines in the water supply. Contact your local water utility to determine if chloramines are used in treating your water.

NSF 177	Influent Water Concentration (Average)	Effluent Water Concentration (Maximum)	Minimum Chemical Reduction Percent	Average Chemical Reduction Percent
Free Available Chlorine	1.97 ppm	1.09 ppm	50.90%	60.56%



System tested and certified by IAPMO R&T Lab and IAPMO R&T against NSF 177 for the reduction of the claims specified in the table above.

Not all water will contain contaminants listed.

Testing was performed under standard laboratory conditions, actual performance may vary.

Filter usage must comply with state and local laws.

System is not intended to convert wastewater or raw sewage into drinking water.

Do not use water that is microbiologically unsafe or of unknown water quality without adequate disinfection before or after the system.

See installation guide for general installation conditions and needs as well as manufacturer's limited warranty.

Remplacement	Plage de pression de fonctionnement	Capacité nominale	Plage de température de fonctionnement	Débit nominal
K-22322 Cartouche de filtre	138 kPa – 827 kPa (20 PSI – 120 PSI)	30 000 L (7 925 Gallons)	3°C – 70°C (37°F – 158°F)	> 12 lpm (3 gpm)

Tests effectués sous les normes NSF 177. Alors que les tests ont été effectués dans des conditions de laboratoire standard, la performance réelle peut varier. Ce système a été testé conformément aux normes NSF 177 pour la diminution du chlore libre disponible. La concentration de chlore libre disponible dans l'eau qui entre dans le système a été réduite à une concentration inférieure ou égale à la limite admissible pour l'eau qui sort du système, comme spécifié dans les normes NSF 177. Ce système n'a pas été évalué pour la performance de diminution du chlore libre disponible en présence de chloramines. La présence de chloramines dans l'alimentation en eau pourrait avoir un effet sur performance de diminution du chlore libre disponible. S'adresser au service des eaux local pour déterminer si des chloramines sont utilisées dans le traitement de votre eau.

NSF 177	Concentration de l'eau de pénétration (moyenne)	Concentration des eaux usées (maximale)	Pourcentage minimum de diminution des produits chimiques	Pourcentage moyen de diminution des produits chimiques
Chlore libre disponible	1,97 ppm	1,09 ppm	50.90%	60.56%



Système testé et certifié par IAPMO R&T Lab et IAPMO R&T selon les normes NSF 177 pour la diminution des éléments revendiqués dans le tableau ci-dessus.

L'eau ne contiendra pas forcément les contaminants indiqués.

Les tests ont été effectués dans des conditions de laboratoire standard; la performance réelle peut varier.

L'utilisation du filtre doit être conforme aux lois locales et de l'État.

Ce système n'est pas destiné à convertir les eaux usées ou les eaux d'égout brutes en eau potable.

Ne pas utiliser de l'eau qui n'est pas sûre au point de vue microbiologique ou de l'eau d'une qualité non connue sans désinfection adéquate avant ou après le système.

Consulter le guide d'installation pour des conditions d'installation et des besoins d'ordre général ainsi que la garantie limitée du fabricant.

Repuesto	Rango de presión de operación	Capacidad nominal	Rango de temperatura de operación	Flujo nominal
K-22322 Cartucho de filtro	138 kPa – 827 kPa (20 PSI – 120 PSI)	30.000 L (7.925 Galones)	3°C – 70°C (37°F – 158°F)	> 12 lpm (3 gpm)

Pruebas realizadas de acuerdo con NSF 177. Aunque las pruebas se realizaron bajo condiciones normales de laboratorio, los resultados reales pueden diferir. Este sistema ha sido probado de acuerdo con NSF 177 para la reducción de concentración de cloro libre disponible. La concentración de cloro libre disponible en el agua que entra al sistema se redujo a una concentración menor o igual al límite permisible del agua que sale del sistema, como se especifica en NSF177. Este sistema no ha sido evaluado en lo que respecta a la reducción de concentración de cloro libre disponible en la presencia de cloraminas. La reducción de concentración de cloro libre disponible puede verse afectada por la presencia de cloraminas en el suministro de agua. Comuníquese con su compañía de suministro de agua para determinar si se usan cloraminas al tratar el agua.

NSF 177	Concentración en el agua afluente (promedio)	Concentración en el agua efluente (máxima)	Porcentaje mínimo de reducción de concentración	Porcentaje promedio de reducción de concentración
Cloro libre disponible	1,97 ppm	1,09 ppm	50.90%	60.56%



Sistema probado y certificado por IAPMO R&T Lab e IAPMO R&T contra NSF 177 con respecto a la reducción de declaraciones especificadas en la tabla anterior.

No toda el agua contiene los contaminantes listados.

Las pruebas se realizaron bajo condiciones normales de laboratorio, los resultados reales pueden diferir.

El uso del filtro debe satisfacer las leyes estatales y locales.

El sistema no tiene el propósito de convertir en agua potable el agua de desecho o el agua residual sin tratar.

No use agua microbiológicamente insegura o de calidad desconocida, sin haberla desinfectado adecuadamente antes o después del sistema.

En la guía de instalación consulte las condiciones y las necesidades generales de instalación, así como la garantía limitada del fabricante.